


Anschlusspunkte
Am Gerät

- ⓑ Blende abnehmbar
- Ⓢ Potentialausgleich*
- Ⓢ Segment für Anschluss durch Rückwand \varnothing 60 mm**

* Erreichbar nach Abnahme von Blende ⓑ
 ** Nur bei Anschluss durch die Rückwand

Bauseitig

- ⓔ Elektro-Anschlusspunkt (freie Kabellänge 1,5 m über OKFF)

FUA	080	090	100	110	120
Geräteabmessungen B x T x H	L x 850 x 900 mm				
Approbation					
Prüfzeichennachweis	CE				
Strahlwasserschutz	entfällt				
Anwendungsspezifische Daten					
Bauteilbreite B	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Schrankraumbreite L	737 mm	833 mm	937 mm	1000 mm	1133 mm
x T x H	700 x 400 mm				
Fußabstand F	660 mm	760 mm	860 mm	960 mm	1060 mm
Ergänzende technische Daten					
Gerätegewicht inkl. Verpackung	85 kg	89 kg	93 kg	97 kg	101 kg

Sicherheit


- Anschlussmöglichkeit an ein Potentialausgleichsystem vorhanden. Anschluss gemäß VDE 0100, T 410 oder örtlichen Vorschriften vornehmen.

Gerätebeschreibung

Geräteausführung in CrNiSt: Deckplatte, Geräteverkleidung und tragende Profile sowie Boden, Decke und Wände des Schrankraumes aus CrNiSt 1.4301. Schalldämmende und stabilisierende Deckplattenunterfütterung aus 2 mm CNS-Blech.

Feststehende Pultblende im Schalterblendendesign (14° Neigung). Außenflächen mit 240er-Korn geschliffen und zusätzlich gescotcht. Deckplatte hinten 20 mm aufgekantet, dreiseitig 50 mm abgekantet, vorn mit rechtwinkliger Kante. Darunter eine feststehende Pultblende. Rücksprung der Pultblenden-Unterkante zur Oberplatte 10 mm.

Im Unterbau:

Offener Schrankraum, (Maße siehe Tabelle oben) in H2 Hygieneausführung. (Übergänge vom Grundboden zu Rück- und Seitenwänden sind fugenlos mit einem Radius 22 mm. Sie sind dicht verschweißt und weisen Kugelecken auf.)

Arbeitstisch mit CE-Zeichen.

Gerät auf höhenverstellbaren Füßen aus Kunststoff (Durchmesser: Oberteil 70 mm, Einschraubteil 50 mm) oder zur Aufstellung auf 150mm hohem bauseitigen Betonsockel.

Schubladeneinbausatz als Sonderzubehör gegen Mehrpreis zum nachträglichen Einbau.

Anschlussdaten

Elektro:	Bei VARS01:	
	Anschluss	1 x 230V 1N AC 50/60 Hz
	Absicherung	16 A
	Anschlussklemmen	4 mm ²
	Bei VARS02:	
	Anschluss	1 x 230V 1N AC 50/60 Hz 1 x 400V 3N AC 50/60 Hz
	Absicherung	16 A
	Anschlussklemmen	4 mm ²
	Bei VARS04:	
	Anschluss	2 x 230V 1N AC 50/60 Hz
	Absicherung	16 A
	Anschlussklemmen	4 mm ²

Varianten (VAR) gegen Mehrpreis	FUA 080	FUA 090	FUA 100	FUA 110	FUA 120
VAR S01 1x Schuko Steckdose in Mulde der Bedienblende	X	X	X	X	X
VAR S02 1x Schuko und 1x CEE Steckdose in Bedienblende	X	X	X	X	X
VAR S04 2x Schuko Steckdose in Bedienblende	X	X	X	X	X
VAR 010 Rahmenschublade GN 1/1 eingebaut	X	X	X	X	X
VAR 359 2x Kastenschublade nebeneinander eingebaut	X	X	X	X	X

Zubehör (ZMW&ZUB) gegen Mehrpreis	FUA 080	FUA 090	FUA 100	FUA 110	FUA 120
ZWM F14 1 Paar Flügeltüren	X				
ZWM F17 1 Paar Flügeltüren		X			
ZWM F16 1 Paar Flügeltüren			X		
ZWM F18 1 Paar Flügeltüren				X	
ZUB F95 Zwischenboden	X				
ZUB FA1 Zwischenboden		X			
ZUB F96 Zwischenboden			X		
ZUB FC8 Zwischenboden				X	
ZUB F50 1 Satz höhenverstellbare CNS-FüÙe					X